

# クーラント液 清浄度向上！

## バッグフィルター追加

『スクラッチ傷』で困ってませんか？  
『クーラント液の悪臭』で困ってませんか？

バッグフィルターをご提案！

クーラントタンクへ後取付し、クーラント液を濾過  
仕上げ面精度の向上！  
クーラント液の洗浄度を向上！

クーラント液を  
クリーンに保ちます！



●スクラッチ傷対策  
仕上げ面精度の向上

●クーラント液の腐敗対策  
洗浄度向上  
腐敗低減・悪臭低減  
更油周期延長

商品No	商品名称	内容	対象機種	作業時間 (日)	定価 改造費含む
G711BN	クーラントタンクへの バッグフィルター（120L/min）追加	① バッグフィルター追加 ② クーラントタンク ふた交換 ③ 制御盤内バッグフィルター用 制御機器更新	230L以上の クーラントタンク 付属機	1日	下記に お問合せ 下さい
G711BQ	クーラントタンクへの バッグフィルター（60L/min）追加	④ 動作確認			

※現在のクーラントタンクが230L以上が付属している機械が対象となります。

また、バッグフィルターはクーラントタンクのそばに設置となりますのでスペースの確保をお願いいたします。

※ろ過精度（メッシュサイズ）は、5μです。

※本仕様につきましては、予告なく変更する事があります。

本件に関するお問合せ先

(株)ジェイテクト カスタマーサポート部 お客様相談センター TEL:0566-25-5161 <https://www.jtekt.co.jp>



メルマガの  
登録はこちら



お見積の  
お問合せはこちら

**JTEKT**  
株式会社ジェイテクト

2023年7月  
株式会社ジェイテクト  
カスタマーサポート部  
No. CS1021J-0a

工作機械・システム事業本部

# 見積依頼シート

## ご希望のお客様へ

右のQRコードからアクセスできる「各種 お見積のお問合せ」、又は下記“見積り依頼シート”に必要事項ご記入の上ご送信(ご入力)ください。弊社 担当営業よりお見積りご提出させていただきます。



メールの場合は、こちらにお送りください。

⇒ [customer-s@jtekt.co.jp](mailto:customer-s@jtekt.co.jp)

FAXの場合は、こちらに送信願います。

⇒ FAX:0566-25-5469

## <バッグフィルター追加のご案内>

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご氏名	
部署名		連絡先	電話番号
			メールアドレス
ご住所			

お使いになられている機械のジェイテクト機番(必須)	機種	ご注文の商品
記入例：RF-1000 Rから始まるRF,RCなど + 数字4桁	記入例：GL5P-32	G711**
-		

## ご意見、ご要望

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----